Description des produits

2020 Nouveau design Mini distributeur automatique de vaporisateur d'alcool sans contact capteur infrarouge humidificateur désinfectant pour les mains sans contact

Une fonction spéciale:

Deux modes de travail:mode de pulvérisation avec capteur intelligent + mode de pulvérisation continue automatique, batterie de 1200 mAh, lumière de veille

Type de gel liquide:Conception innovante de type spray alcool, sans rinçage et pratique.

Opération simple:Facile et pratique de verser l'alcool et l'eau à l'intérieur par la bouche de la bouteille.

Capacité:Le réservoir d'eau de 120 ml est certifié FDA.

Automatique et sans contact: capteur infrarouge sans contact <u>distributeur de désinfectant</u> <u>distributeur d'alcool en spray</u>, sûr et sain car il empêche la propagation des germes.

Large application □Convient pour un usage quotidien et professionnel, parfait pour la maison, un hôtel, une villa, un appartement, un bâtiment de bureau, un hôpital, une école, un centre commercial, des lieux sportifs, des installations de loisirs, un supermarché, un entrepôt, un atelier, un parc, une ferme, une cour ou d'autres lieux publics.

Remarque: pour les liquides fins comme l'alcool, l'eau, etc.

Liste des paquets:

Poids net: 180g, emballage: 215g

Taille du produit: 75 * 65 * 100 mm

Taille de l'emballage du produit:80 * 70 * 105 mm

Taille du carton:535 * 360 * 330mm / 100PS / 22KG


Accessoires:Hôte * 1, câble de chargement * 1, coton-tige * 1, manuel d'utilisation * 1


Plus de produits connexes: Chine fabricant de pulvérisateur intelligent



—A sharp tool for sterilization—

Timing injection / Infrared induction / No touch more assured





Intelligent chip control induction, rapid response, hand spray.




Intelligent timing injection

One button timing injection of alcohol, more convenient to use.






Timing injection




More convenient



Each spray amount is reasonable and appropriate, energy saving and safety, and alcohol use longer.



















Simple and fashionable design

Clean and tidy simple design style, meticulous workmanship, practical and durable, can With the integration of the overall home environment, make life more intimate and natural.



Hand / article induction spray disinfection

Light and compact, suitable for all kinds of environment



Scene display of alcohol sprayer

Experience disinfection in various scenes









Product details



Double working mode one key switch

- (1) intelligent induction spraying
- (2) automatic continuous spray







Large battery 1200Ma

Large spray volume

Breathing sleep lamp

Anti rollover and anti leakage liquid

Food grade kettle

• • • • • • • •



Product parameters



Product name

Intelligent sensor sprayer

Battery capacity

frequency

1200MA

110±3Kilohertz

Product size

75MM*65MM*100MM

Product input

DC5V/1A

Product capacity

120ML

Available in black and white

Black and white are available in two different colors



Supporting list

Smart sensor sprayer: 1 miniature USB cables: 1

Instruction manual: 1 absorbent cotton stick: 1



capteur infrarouge sans contact <u>fabricant d'humidificateur de désinfectant pour les mains</u>, lance 2020 nouveau design mini distributeur automatique de pulvérisation d'alcool sans contact mode de pulvérisation à capteur intelligent + mode de pulvérisation continue automatique



[instructions][instructions]

- Take out the equipment and remove the bottom shell.
- 2. Rotate the bottle anticlockwise and take out the bottle and cotton swab. Then pour 75% alcohol or other liquid.
- Put the cotton swab back and tighten the bottle, cover the bottom shell, and wait for 30 seconds.
- 4. Press and hold on / off button to start the machine (blue light is always on), and the product will enter the intelligent sensor spraying mode. Place your hand or object in the infrared sensor hole on the top of the device 0-15 cm, and the device starts spraying the hand or object in a short time.
- 5. In the intelligent sensing mode, press the on / off button (red, blue and yellow lights flash alternately) to switch to continuous spraying mode. Automatic spraying for 15 seconds every 3 minutes. In the continuous spraying mode, press the switch button again (the blue light is on for a long time) to enter the intelligent sensing mode. The working mode can be changed by the on / off button.
- 6. Press and hold the on / off button to close. Continuous spray operation mode is automatic shutdown for more than 6 hours.



[charging operation]

- 1. Connect the micro USB interface of the USB power cable to the micro USB interface of the product.
- 2. Connect the other end of the USB power cable with the 5V / 1A power adapter, and then connect the power adapter and plug it into the power socket.
- 3. When the product starts charging, the red light will flash, and the battery will be full of red light after 3 hours.
- 4. When starting up, if the yellow light of the product is on, it indicates that the battery is too low and needs to be charged.



[note]

- 1. This product does not provide disinfectant, please buy it yourself. 75% alcohol is recommended.
- 2. product is nano micropore spray. Do not pour oily liquid to avoid blockage.
- 3. Do not smoke or ignite near the equipment to avoid fire.
- 4. Prevent children from playing to avoid accidents.

À proposordre

1. comment commander

- 1. Dites-nous le modèle de production et la quantité ou toute autre demande dont vous avez besoin, puis nous ferons le PI pour vous.
- 2. Après avoir confirmé le PI, nous organiserons la commande pour vous après réception de votre paiement.
- 3. Après avoir terminé les marchandises, nous vous enverrons les marchandises et un numéro de suivi.
- 4. Nous suivrons vos marchandises jusqu'à ce que vous les receviez.

2. paiement disponible

- 1. Western Union, T / T et PayPal sont acceptés.
- 2. Dépôt de 30% et 70% avant l'expédition.
- 3. Aucune collecte de paiement. Ne livrer les marchandises qu'après paiement intégral

3. emballage et livraison

Emballage: boîte blanche / tube en plastique / plateau en mousse / sur mesure

Expédition: TNT / FedEx / DHL / UPS / EMS, prix le plus économique et réaction rapide.

Délai d'exécution: 1-3 jours ouvrables pour l'échantillon

5-7 jours ouvrables pour la commande en gros selon diverses quantités

7-10 jours ouvrables pour OEM après réception de votre confirmation d'échantillon et paiement

4. service après-vente

- 1. garantie: 12 mois à compter de la date d'expédition
- 2. Tout ce qui est endommagé, veuillez fournir des images ou une vidéo pour confirmation. Renvoyez les produits défectueux sous garantie, nous les réparerons ou enverrons des pièces de rechange.
- 3. Suivi des marchandises jusqu'à ce que vous les obteniez.

FAQ

Q: Comment puis-je obtenir le **pulvérisateur intelligent** des échantillons pour vérifier votre qualité? R: La commande d'échantillon est disponible, peut être expédiée par Express, vous la recevrez dans 3-7 jours.

Q: Que puis-je obtenir le prix?

R: Nous citons généralement dans les 24 heures suivant la réception de votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous l'indiquer dans votre e-mail afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.

O: quel est votre délai de livraison commercial?

R: Nous acceptons le port de destination EXW, FOB Shenzhen ou CIF. Vous pouvez choisir celui qui est le plus pratique ou le plus rentable pour vous.

Q: qu'en est-il du délai de production de masse?

R: Honnêtement, cela dépend de la quantité de commande et de la saison à laquelle vous passez la commande. La commande d'échantillon est dans les 2 jours. La commande OEM / OEM nécessitera un délai supplémentaire.