

Добро пожаловать в О-ведущую

Мы являемся профессиональным производителем PCB более десяти лет. And Products Single, двухсторонняя, многослойная печатная плата, гибкая печатная плата и MCPCB. Мы можем обеспечить быстрое прототипное обслуживание - S / S в круглосуточном состоянии, 4-8 продолжительностью в 48-96 рабочее время производства HRS.

Медная пластина отверстия минимум .025 AVG, 0,020 мин .. Отверстия не могут быть подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьков пленки, 25 шт. / Сумка, поставьте осушитель в фланге, поставить карту индикатора влажности на верхней части

описание продукта

Быстрые детали

Место происхождения	Guangdong Кита (материк)	Название бренда	О-ведущий
Базовый материал	FR-4, алюминий	Толщина меди	0,5 oz-5oz.
Мин. Размер отверстия	0,2 мм	Мин. Ширина линии	0,2 мм
Отделка поверхности	Погружение золота, OSP, свинец бесплатно	цена	\$ 0,1- 10 \$
применимый к	Светодиод, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины	символ	Промышленное управление PCB
сертификаты	ISO9001, ул, ROHS, SGS	Q / CTN	10 шт.-100 шт
масса	0,01 кг -5 кг	MOQ	10 шт
Номер модели	Power Bank PCB Assembly PCBA производитель	Толщина доски	0,1-5 мм
цвет	Синий, красный, зеленый, черный.	Мин. Межстрочный интервал	0,2 мм
Тип деду	Требование клиента	размер	0,01м3-10м3


Упаковка и доставка

Подробности упаковки:	16 лет профессиональный производитель PCB PCB OEM PCB
Деталь доставки:	7-12дней

Китай Жесткая гибкая печатная плата производитель

предмет	2014.		2015 ~ 2016.		2017 ~ 2018.	
	Объем	Образец	Объем	Образец	Объем	Образец
Количество слоя	32.	42.	38.	44.	42.	48.
Мин линии / пространство (мкм)	50/50.	40/45.	40/45.	40/40.	35/40	35/35
Минимальное сверло отверстие Диаметр (мм)	0,15.	0.10.	0,15.	0.10.	0,15.	0.10.

Соотношение сторон штул	14: 1.	16: 1.	16: 1.	18: 1.	18: 1.	20: 1.
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любой слой соединен	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Наполнение тарелки через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Мин. Толщина сердечника (исключить меди) (мкм)	50.	40.	40.	30.	40.	30.
Мин. Диаметр лазерной дрели (мкм)	75.	65.	65.	50.	50.	40.
Через похорон отверстие / сложено через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, тяжелый медь и др.					
Встроенный конденсатор PCB.	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Процесс поверхности	Без свинца HASL, Enig, OSP, погружение серебра, погружение, олово, Flash Gold, золотое пальцевое покрытие, селективное твердое золото, Ожележаемая паяная маска, углеродные чернила					



www.o-leading.com

Наша команда





Сертификация



2017/26 2016VZL430354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [iQ™ Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width				Max				Max			
	Min	Min	Cond		SS/	Area	Solder		Oper	Flame	Heat	
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits	Temp			UL796		
Type	mm(In)	mm(In)	mic(mil)	DSO	mm(In)	C	sec	C	Class	DSR	I	
HullBayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	230	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.7 (0.4)	260	10	170	V-0	AB	-	
HullBayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	AB	-	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	AB	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	AB	-	
O-LEADING-205												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test designation.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

Implications: Using this information to verify the accuracy of the data is the user's responsibility. ZPMV2.E490354 - Wiring, Printed - Component



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Hexabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Heptabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Octabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Nonabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Decabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the results of the testing performed by its laboratories. The results are provided for your information only. They are not intended to be used as a basis for any legal action. The results are provided for your information only. They are not intended to be used as a basis for any legal action. The results are provided for your information only. They are not intended to be used as a basis for any legal action.

Упаковка и доставка

Детали упаковки	16 лет профессиональный производитель PCB PCB OEM PCB
Деталь доставки	7-12дней



Часто задаваемые вопросы

1. Как О-ведущий гарантирует качество?

Наш высококачественный стандарт достигается со следующими.

1. Процесс строго контролируется в соответствии со стандартами ISO 9001: 2008 года.
2. Эксплуатация программного обеспечения в управлении производственным процессом
3. Сообщите и инструменты для тестирования искусства. Например. Летающий зонд, рентген проверки, AOI (автоматизированный оптический инспектор) и ИКТ (тестирование в цепи).
4. Держательная команда обеспечения качества с процессом анализа
5. Обучение персонала и образование персонала

2. Как О-ведущий сохранить вашу цену конкурентоспособной?

За последнее десятилетие цены на многие сырье (например, медь, химические вещества) удвоились, утроились или в четыре раза; Китайская валюта RMB оценила 31% по доллару США; И наша стоимость труда также значительно возросла. Однако О-ведущий удерживал наше ценообразование. Это полностью владеет нашим инновациям в снижении стоимости, избегая отходов и повышения эффективности. Наши цены очень конкурентоспособны в отрасли на том же уровне качества.

Мы верим в беспроигрышную партнерство с нашими клиентами. Наше партнерство будет взаимовыгодным, если мы можем предоставить вам преимущество по стоимости и качеству.

3. Какие виды досок могут быть ведущими процессом?

Общие доски FR4, High-TG и галоген, Rogers, Arlon, Teflon, алюминиевые / медные доски, PI и т. Д.

4. Какие данные необходимы для PCB Production?

Лучше всего предоставить данные в формате Gerber 274-X. Кроме того, CAM350, CAD, Protel 99se, Pads, DXP и Eagle также могут быть обработаны.

5. Что такое типичный процесс процесса для многослойной печатной платы?

Материал резки → Внутренняя сухая пленка → Внутреннее травление → Внутреннее AOI → Multi-Bond → Условный нажатие → Сверление → ПТТ → Панельница → Внешняя сухая пленка → Узорное покрытие → Наружное травление → Внешняя AOI → Паяльная маска →→ Маршрутизация → E / T → Визуальный осмотр.